



サービス保険付
1年間無料保障

■主要諸元

型 式	BT43B／BT43W	BT7Y
T A I S コ ー ド	00228-000027	00228-000028
型 式 認 定 番 号	交K21-11	交K21-10
機 械 の 種 類	ハンドル形電動車椅子(タイプI)	
全 長 × 全 幅 × 全 高 (mm)	1,195×650×1,100	1,190×560×1,080
機 体 重 量 (バ ッ テ リ ー 除 く) (kg)	98(70)	90(71)
操 舵 方 式	ループハンドルによる前輪操舵	
制 御 方 式	アクセルレバーによる無段階速度制御(マイコン)	
バ ッ テ リ ー (5 時 間 率)	シールド12V 32AH×2個	シールド12V 25.5AH×2個
モ ー タ ー (3 0 分 定 格 出 力)	24V×390W×1個	24V×270W×1個
車 輪	ノーパンクタイヤ: 前輪3.00-4、後輪3.50-5	ノーパンクタイヤ: 前輪3.00-4、後輪3.00-4
充 電 器	自動充電器内蔵(温度補正付)	
シ ー ト の 寸 法 (mm) ・ 構 造	425(シート幅)×395(シート奥行) ×480(バックサポート高)・ 前後位置調整式(5cm)	425(シート幅)×350(シート奥行) ×360(バックサポート高) 前後位置調整式(5cm)
速 度 (Km/h)	0.5～6.0無段階	
	0.5～2.0無段階	
実 用 登 坂 角 度 (°)	10	
段 差 乗 越 高 さ (mm)	80以下	
溝 乗 り 越 え 幅 (mm)	120以下	
最 小 回 転 半 径 (mm)	1,460(機体最外側)	1,290(機体最外側)
連 続 走 行 距 離 (km)	約30(最高速度、平坦路、新品バッテリー)	約24(最高速度、平坦路、新品バッテリー)
使 用 者 最 大 体 重 (kg)	100(積載物含む)	75(積載物含む)

※JIS T 9208認証を取得しています。

※連続走行距離は、平坦路を新品バッテリー満充電状態にて使用者最大体重で走行したとき、
バッテリーが100%放電するまでの距離を示します。

※マイピアは、国家公安委員会の型式認定を取得しています。



■走行上の注意

1. マイピアの操作に慣れるまで、広い安全な場所で十分練習してください。
2. この製品は電動車いすです。それ以外の用途には使用しないでください。
3. 走行中は携帯電話やトランシーバーを絶対に使用しないでください。使用する場合はキースイッチを切ってください。また、高圧線やテレビ塔など、強い電波が出ている所での走行は避けてください。
4. 次のような場所や状況下での走行は、回避するか、介助者に同行してもらってください。[●交通量の多い道路●道幅の広い横断歩道●踏切●砂利道●狭い道●防止柵の無い側溝や路肩付近●夜間走行●雨降り●ぬかるみ●雪道●凍結路●濃霧●強風時]
5. 段差および溝乗り越え時には十分ご注意ください。
6. 10°以上の急坂走行や5°以上の斜面での斜め走行、急旋回、急発進、急停止、蛇行運転は、転倒する恐れがあります。避けてください。
7. 使用者最大体重制限は、人、手荷物を含めて「BT43」は100kg、「BT7」は75kgです。オーバーして使用しないでください。

マイピア試乗のご希望の方は、下記取扱店までご連絡ください。
製品についてのご相談・ご意見は下記までご連絡ください。

取扱店

販売店

マイピアサービス保険

- 電動車いすBT43・BT7には、1年間無料のサービス保険が
つきます。ご購入時にご確認ください。
(「マイピアサービス保険」は、取扱説明書と同梱の加入ハガキをご投函された
方のみ有効です。)

マイピア保険

- 「マイピアサービス保険」とは別に、更に保障内容を充実した
「マイピア保険」をご用意しております。(有料)
(詳しくは、取扱説明書と同梱の“マイピア保険のご案内”をご覧ください。)
- ※「マイピアサービス保険」「マイピア保険」は、リースまたはレンタルでご使用の方は
加入できません。マイピアを個人購入された方のみ、この保険に加入できます。

※本機を安全に使っていただくために、本機には **危険** **警告** **注意** の
安全表示ラベルを貼付しています。必ず守ってください。
※本機のお取り扱いには「取扱説明書」を熟読のうえご使用ください。
※本機のご使用前には必ず点検を実施し、安全を確認してください。
※このカタログの仕様は改良などにより予告なく変更することがあります。
※希望小売価格については、北海道・沖縄・離島を除く、適用価格です。

製造元 豊かさを創造し、未来へ挑戦する 株式会社アテックス

- 本 社 〒791-8524 愛媛県松山市衣山1-2-5
TEL(089)924-7161(代) FAX(089)925-0771
TEL(089)924-7162(営業本部直通)
ホームページ <http://www.atexnet.co.jp>
E-mail: atexhome@atexnet.co.jp
- 東 北 営 業 所 〒025-0301 岩手県花巻市北湯口第2地割1-14
(花巻第二工業団地センコン物流(株)花巻営業所敷地内)
TEL(0198)29-6322(代) FAX(0198)29-6323
- 関 東 支 店 〒306-0313 茨城県猿島郡五霞町元栗橋6633
TEL(0280)84-4231(代) FAX(0280)84-4233
- 中 部 営 業 所 〒503-0931 岐阜県大垣市本今5-128
TEL(0584)89-8141(代) FAX(0584)89-8155
- 中 四 国 支 店 〒791-8524 愛媛県松山市衣山1-2-5
TEL(089)924-7162(代) FAX(089)925-0771
- 九 州 営 業 所 〒869-1102 熊本県菊池郡菊陽町大字原水1156-17
TEL(096)292-3076(代) FAX(096)292-3423
- 部 品 セ ン タ ー 〒799-2655 愛媛県松山市馬木町899-6
TEL(089)979-5910(代) FAX(089)979-5950

atex

株式会社 アテックス

2023年改訂版

電動車いす



家族が納得。シンプルで扱いやすい、みんなのマイピア!

MyPia



歩行者扱い 運転免許不要

●アテックスのホームページをご覧ください。 <http://www.atexnet.co.jp/>

20210-221240



日本のあちらこちらで活躍しているマイピア

快適



安心



便利



そんなマイピアですが
どんな特徴があるのでしょうか？

BT43

ブルーと白の2色
から選べます



- 安心と安全の充実機能！
- 毎日の移動手段に使いたい！
- 長距離※1のお出掛けを楽しみたい！
- 自宅周辺は坂道が多くて大変！
- たくさんのお買い物も安心！

※1 1回の充電で約30km走行できます。

※2 フロントバスケット20ℓ、フロントポケット6ℓの容量。



運転免許証は必要なかな～？

いいえ。運転免許は不要です。



道路のどこを走ればいいの？

歩行者と同じ歩道をご利用ください。



パンクしたらどうしよう・・・

ご安心ください！マイピアはパンクしない
タイヤを採用しています。

※ノーパンクタイヤはBT43・BT7に標準装備



1回の充電でどれくらい走れるの？

BT43なら約30km走れます。

※BT7は約24km

約30km



約24km

BT7

コンパクトで
使い易い！



- マンション等にお住まいの方に！
- 市街地等によく出掛ける方に！
- 手軽にスマートに使いたい！※3
- ちょっとしたお買い物に！

※3 BT7の全幅は560mm。

天気がいいから
ちょっと近く
にお出かけ。

安定感があるから
安心して走れます。

スーパーの
駐輪場などにも
ラクラク駐車。

マンションの通路や
エレベーターにも
入れます。



BT43 安全性・機能性が向上!

余裕のある運転性能とソフトな乗り心地は、毎日の足として大活躍!

コーナー減速機能

コーナーを曲がる時、自動的に減速し、安全に曲がりることができます。

盗難抑止機能

駐車中、ハンドルを無理に動かすと、警報が鳴るように設定ができます。

超低速モード

0.5km/hの超低速走行で狭い道や車庫入れも安心!

LEDヘッドライト

大型で長寿命、昼間点灯機能付。

四輪サスペンション

走行中の振動・衝撃をしなやかに吸収。凸凹道もよりソフトな乗り心地。

フロント大型バスケット

日常のお買物に便利な大型バスケットを装備!(20ℓ)

ブラシレスモーター

ブラシ交換不要のノーメンテナンスマーター。

LEDリヤランプ

点滅式で視認性抜群!

事故の危険を事前にお知らせ!

傾斜センサー

機体が前後に10度、左右に6度傾くと、警告音と音声で危険を知らせます。



細部までこだわった作りです。

簡単操作で安全! 手押しスイッチを押している間、車体を手押し移動できます。



お出かけに便利なフロントポケット(容量6ℓ) & お買い物フック。



BT43W
(スノーホワイト)



BT43B
(マリンブルー)

安全性と機能性を考えました

お助けボイス機能

変速ダイヤル

速度は0.5~6km/hまで無段階調節可能。

手動ブレーキ

高機能表示パネル

時計、バッテリー残量表示。

昼間点灯ボタン

前進/後退 切替スイッチ

緊急コールボタン

音声案内ボタン

音声案内「入」「切」切替。

ホーンボタン

アクセルレバー

とっさの時、レバーを強く握り込むと自動停止。

ウインカーボタン

アクセルガード

運転者が乗り降りをする際、手足がアクセルレバーに触れてしまい、誤発進することを防止。

キースイッチ



腰をかがめず楽々充電!

ハンドル下に充電用プラグを内蔵。家庭用100Vコンセントにプラグを差し込むだけ。充電が終わると自動停止します。

令和3年度
地方発明表彰
特許庁長官賞
受賞



アクセルレバー&アクセルガード

意図せずアクセルレバーに触れてしまった時の誤発進を防ぎます。



広幅タイヤ新装備

接地幅が当社従来比20mmアップ。(前輪のみ)



緊急コールボタン

長押しすると「助けてください!」と音声流れ、周囲に知らせます。

オプション

OPTION もっと使いやすく、もっと安全にご利用いただくために。



車体カバー

TAISコード 00228-000012
希望小売価格 8,000円



リアバッグSET

TAISコード 00228-000015
希望小売価格 9,000円



杖立て(S) SET

TAISコード 00228-000017
希望小売価格 5,000円



リアバスケット(40) SET

TAISコード 00020-000041
希望小売価格 11,000円



松葉杖ラック(40) SET

TAISコード 00228-000019
希望小売価格 25,000円

※オプションの価格は、2023年4月1日からの適用価格です。

BT7 スリムなボディに豊富な機能を凝縮! スマートなデザイン!

コンパクトで使いやすい性能は、市街地の足として最適!

コーナー減速機能

コーナーを曲がる時、自動的に減速し、安全に曲がりきることができます。

盗難抑止機能

駐車中、ハンドルを無理に動かすと、警報が鳴るように設定ができます。

超低速モード

0.5km/hの超低速走行で狭い道や車庫入れも安心!

四輪サスペンション

走行中の振動・衝撃をしなやかに吸収。凸凹道もよりソフトな乗り心地。

フロント大型バスケット

日常のお買物に便利な大型バスケットを装備!(16L)

ヘッドライト

昼間点灯機能付。



LEDリヤランプ

点滅式で視認性抜群!



生活スペースで活躍


エレベーターや玄関口の出し入れ、スーパーなどの買い物にも便利です。



BT7の大きさ

- 全長 1,190mm
- 全幅 560mm

取り回しもラクラク



コンパクトで扱いやすい設計

BT43との最小回転半径の差... **170mm**
BT43との全幅の差... **90mm**
(機体最外側)
BT7 1,290mm BT43 1,460mm



BT7Y
(ライムイエロー)

シンプルで分かりやすい操作部

🗣️お助けボイス機能

変速ダイヤル

速度は0.5~6km/hまで無段階調節可能。

手動ブレーキ

高機能表示パネル

時計、バッテリー残量表示。

前進/後退 切替スイッチ

音声案内ボタン

音声案内「入」「切」切替。

ホーンボタン

ウinkerボタン

アクセルレバー

とっさの時、レバーを強く握り込むと自動停止。

昼間点灯ボタン

アクセルガード

運転者が乗り降りをする際、手足がアクセルレバーに触れてしまい、誤発進することを防止。

キースイッチ



腰をかがめず楽々充電!

ハンドル下に充電用プラグを内蔵。家庭用100Vコンセントにプラグを差し込むだけ。充電が終わると自動停止します。

令和3年度
地方発明表彰
特許庁長官賞
受賞



アクセルレバー&アクセルガード

意図せずアクセルレバーに触れてしまった時の誤発進を防ぎます。



広幅タイヤ新装備

接地幅が当社従来比20mmアップ。(前後輪)



手押しスイッチ

簡単操作で安全! 手押しスイッチを押している間、車体を手押し移動できます。

オプション

OPTION もっと使いやすく、もっと安全にご利用いただくために。



車体カバー

TAISコード 00228-000012
希望小売価格 **8,000円**



バックミラー(107)SET

TAISコード 00228-000021
希望小売価格 **1,500円**



杖立て(S) SET

TAISコード 00228-000017
希望小売価格 **5,000円**



バックミラー
(107)SET

杖立て(S)SET

オプション装着車

※オプションの価格は、2023年4月1日からの適用価格です。